



Vertikálna tlaková odpájacia doska VMPA14-HS

číslo dielca: 8110429

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	10 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Pneumatické zrežazenie, zvislé	Uzatvorenie pre 1
Pracovný tlak	3 ... 8 bar
Štandardný prietok pre prevzdušnenie	103 l/min
Štandardný prietok pre odvzdušnenie	213 l/min
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	240 g
Spôsob upevnenia výškového zrežazenia	na dosku pre zrežazenie na dosku pre samostatné pripojenie
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina PA - zosilnený