


# Vertikálna napájacia doska VMPA14-VSP-QS10

číslo dielca: 8110625

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak              | Hodnota                                      |
|------------------------------------|--|
| Sieťový modul                      | 14 mm  |
| Pracovný tlak Mpa                  | -0,09 ... 1 MPa                              |
| Pracovný tlak                      | -0,9 ... 10 bar                              |
| Riadiaci tlak Mpa                  | 0,3 ... 0,8 MPa                              |
| Riadiaci tlak                      | 3 ... 8 bar                                  |
| Pracovné médium                    | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| LABS - konformita                  | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Teplota okolia                     | -5 ... 50 °C                                 |
| Hmotnosť výrobku                   | 55 g   |
| Pneumatická prípojka 1             | QS-10  |
| Materiálový údaj                   | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál dosky napájania           | PA - zosilnený                               |