

Elektronický modul VMPA-MPM-EMM-P5

číslo dielca: 8111881

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Max. počet miest na ventily	1
Max. počet cievok ventilu	1
Ochrana proti prepólovaniu	áno
Prevádzkové napätie DC, záťažové napätie	21,6 ... 26,4 V
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	60 mA až do 30 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	22 mA po 30 ms
Elektrické oddelenie kanál - vnútorná zbernica	nie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou (pri zabudovanom stave)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	20 g
Elektrické ovládanie	Multipól
Materiál telesa	POM
Materiálový údaj	zhoda s RoHS