


# Koncová doska CPX-AP-A-EPL

číslo dielca: 8112476

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Rozmery Š x D x V	(Montážne rozmery) 30,4 mm x 117,2 mm x 53,6 mm
Sieťový modul	50,1 mm
Typ upevnenia	Priame upevnenie pomocou priebežných dier Na H lištu s príslušenstvom na montážnom ráme s priebežnou dierou pre skrutku M5 s priebežnou dierou pre skrutku M6
Hmotnosť výrobku	120 g
montážna poloha	ľubovoľne, na lište H: vodorovne
Teplota okolia	-20 ... 50 °C
Poznámka k teplote okolia	Dodržujte zníženie teploty okolia podľa IEC 61131-2:2017
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	5 - 95 % nekondenzujúci
Menovitá výška použitia	≤ 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa)
Max. inštaláčna výška	3.500 m
Poznámka k max. montážnej výške	> 2000 m ASL (≤ 79,5 kPa) Dodržujte zníženie teploty okolia podľa IEC 61131-2:2017
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Poznámka k odolnosti proti vibráciám	SG1 na DIN lište SG2 na priamu montáž Skúška použitia v doprave na úrovni 1 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Upozornenie k odolnosti nárazom	30 g/11 ms podľa EN 60068-2-27 SG1 na DIN lište SG2 na priamu montáž Test proti otrasom na úrovni 1 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda ochrany	III
Kategória prepätia	II
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Materiálový údaj	zhoda s RoHS Bez halogénu Bez esterov kyseliny fosforečnej
Materiál koncovej dosky	Hliníkový tlakový odliatok, potiahnutý
Materiál skrutiek	Oceľ, poniklovaná Oceľ, pozinkovaná