

# Nástrčná závitová T spojka NPQE-LT-R38-Q10-P5

číslo dielca: 8113100

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                     | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť                                   | Štandardný                                   |
| Menovitá hodnota                          | 6,5 mm                                       |
| Druh tesnenia na závitovom čape           | ochranná vrstva                              |
| montážna poloha                           | ľubovoľný                                    |
| Typ                                       | Tvar L, dodatočný závitový prípoj, po dĺžke  |
| veľkosť zväzku                            | 5  |
| Konštrukčné vyhotovenie                   | Princíp Push-Pull                            |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -0,095 ... 0,8 MPa                           |
| Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt    | -0,95 ... 8 bar                              |
| Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt      | -13,775 ... 116 psi                          |
| Pracovné médium                           | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním                    |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK        | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| LABS - konformita                         | VDMA24364 - zóna III                         |
| Trieda čistoty                            | ISO trieda 4                                 |
| Teplota okolia                            | -5 ... 60 °C                                 |
| Hmotnosť výrobku                          | 57,77 g                                      |
| Typ upevnenia                             | Vonkajší šesťhran SW21                       |
| Pneumatická prípojka 1                    | vonkajší závit R3/8                          |
| Pneumatická prípojka 2                    | pre vonkajší priemer hadice 10 mm            |
| Farba uvoľňovacieho krúžku                | modrý  |
| Materiálový údaj                          | zhoda s RoHS                                 |
| Materiál telesa                           | Poniklovaná mosadz<br>PBT                    |
| Materiál tesnenia závitú                  | PTFE   |
| Materiál uvoľňovacieho krúžku             | POM  |
| Materiál tesnenia hadice                  | NBR  |
| Materiál ozubeného venca                  | Oceľ, nerezová                               |