


Nástrčné T-spojenie NPQE-T-Q3-E-P10

číslo dielca: 8113135

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	Mini
Menovitá hodnota	2,2 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	Tvar T
veľkosť zväzku	10
Konštrukčné vyhotovenie	Princíp Push-Pull
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 8 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Trieda čistoty	ISO trieda 4
Teplota okolia	-5 ... 60 °C
Hmotnosť výrobku	1,69 g
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 3 mm
Pneumatická prípojka 2	pre vonkajší priemer hadice 3 mm
Farba uvoľňovacieho krúžku	modrý
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PBT
Materiál uvoľňovacieho krúžku	POM
Materiál tesnenia hadice	NBR
Materiál ozubeného venca	Oceľ, nerezová