


Elektromagnetická cievka

VACC-S18-35-K4-2U-NM4ME

číslo dielca: 8118174

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50/60 Hz, výkon 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (BR) EPL Gb (BR)
Oddelenie vydávajúce certifikát	INMETRO DNV 19.0135X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex eb mb IIC T6, T5 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db
Ex-Teplota okolia	T5, T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6, T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS