

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-35-K4-1UF-NM4ME

číslo dielca: 8118179

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|--|
| Typ ovládania | elektrický |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Ukazovateľ stavu spínania | nie |
| Interné lstenie | Poistka |
| Spínacia doba | 100 % |
| Trieda izolácie | H |
| Charakteristická hodnota cievky | 24 V DC: 3,5 W 24 V AC: 50/60 Hz, Výkon 3,5 VA |
| Dovolená odchýlka napätia | -15 % / +10 % |
| Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU | EPL Db (BR) EPL Gb (BR) |
| Oddelenie vydávajúce certifikát | INMETRO DNV 19.0135X |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn | Ex eb mb IIC T6, T5 Gb |
| Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach | Ex tb IIIC T80°C, T95°C Db |
| Ex-Teplota okolia | T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Spôsob ochrany | IP66 |
| Hmotnosť výrobku | 580 g |
| Elektrická prípojka | Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |