

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-35-K4-2U-NE4ME

číslo dielca: 8118255

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	110 V AC: 50/60 Hz, výkon 3,5 VA 110 V DC: 3,5 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Oddelenie vydávajúce certifikát	GYJ17.1237X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex e mb IIC T5/T6 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tD A21 IP66 T95°C/T80°C
Ex-Teplota okolia	T5,T95°C: -25°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T80°C: -25°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS