

Elektromagnetická cievka

VACC-S18-120-K4-3U-NE4ME

číslo dielca: 8118259

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	230 V AC: 50/60 Hz, výkon 12 VA 230 V DC: 12 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Oddelenie vydávajúce certifikát	GYJ17.1237X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex e mb IIC T4 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tD A21 IP66 T120°C
Ex-Teplota okolia	T4, T120°C: -25°C ≤ Ta ≤ +40°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP66
Hmotnosť výrobku	580 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS