

Elektromagnetická cievka

VACC-S13-18-K4-27U-NE4ME

číslo dielca: 8118333

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Typ ovládania	elektrický
montážna poloha	ľubovoľný
Ukazovateľ stavu spínania	nie
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie	H
Charakteristická hodnota cievky	60 V AC: 40/65 Hz, výkon 1,8 VA 60 V DC: 1,8 W
Dovolená odchýlka napätia	-15 % / +10 %
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (CN) EPL Gb (CN)
Oddelenie vydávajúce certifikát	GYJ17.1235X
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex e mb IIC T4/T5/T6 Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	ExtDA21 IP65T130°C/T95°C/T85°C
Ex-Teplota okolia	T4,T130°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T5,T95°C: -30°C ≤ Ta ≤ +60°C T6,T85°C: -30°C ≤ Ta ≤ +50°C
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65
Hmotnosť výrobku	330 g
Elektrická prípojka	Svorková skriňa, prechodový závit pre kábel M20x1,5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS