

Riadiaci systém CMCB-D1-CC-S1

číslo dielca: 8118454

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Pokyn pre použitie	Produkt je určený výlučne na priemyselné účely. V obytných priestoroch bude prípadne potrebné urobiť opatrenia proti rušeniu.
Konštrukčné vyhotovenie	Rozvodná skriňa integrované bezpečnostné spínacie zariadenie
Výkonnostná úroveň (PL)	Kategória 3, Výkonnostná úroveň d
Rozmery Š x D x V	220 mm x 350 mm x 440 mm
Ochrana (skrat)	interná elektronická poisťka
Maximálny príkon	1,1 A
Spotreba prúdu sekundárneho prúdového obvodu	5 A
Max. napájanie	6 A
Menovité prevádzkové napätie AC	230 V
Typy sietí	TT TN IT
Sieťová frekvencia	50 ... 60 Hz
Stupeň znečistenia	2
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	max. 50 % pri 40 °C
Ochrana proti priamemu a nepriamemu dotyku	Funkcia bezpečného odpojenia nízkeho napätia (PELV) Uzemnenie všetkých voľne položených, vodivých dielov
Spôsob ochrany	IP54
Okolité podmienky	Interiér
Teplota okolia	5 ... 40 °C
Menovitá výška použitia	1000 m NN
Hmotnosť výrobku	15,3 kg
Elektrická prípojka	Svorkovnica Push-in
Materiálový údaj	zhoda s RoHS