


# Palce uchopovača DHAS-GG-B18-16-A1

číslo dielca: 8119108

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Typ	s mikrotitračnými platňami
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	24,4 g
Typ upevnenia	s vnútorným závitom M3
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál palcov uchopovača	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál valcového čapu	pružinová oceľ