


Montážna sada na robota pre uchopovač s prísavkou OVEL-10-H-15-PQ-VM7-UA-C-A-V1V-H3-RA1

číslo dielca: 8121043

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
svetlosť Lavalovej dýzy	0,95 mm
charakteristika ejektora	vysoké vákuum
integrovaná funkcia	Odfukovací impulz, elektrický Škrtiaci ventil Snímač tlaku Elektrický zapínací ventil Filter otvorený tlmič hluku
Priložené príslušenstvo	1x adaptačná doska 1x dištančný kus 1x kotúč upínacej pásky 1x USB-Stick mit URcap 1x vákuová sacia dýza 1x vákuová prísavka 2x spojovacie vedenie 5x záslepka 6x valcová skrutka
Funkcia spínacieho prvku	spínač
Spínacia funkcia	porovnávač prahových hodnôt Prahová hodnota s pevnou hysteréziou
Funkcia ventilu	zatvorený
metóda merania	Piezorezistívny tlakový senzor
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,7 MPa
Pracovný tlak	2 ... 7 bar
Max. vákuum	92 %
Analógový výstup	0 - 10 V
Rozsah pracovného napätia DC	21,6 ... 26,4 V
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: 1 W
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	300 g
Rozsah prevádzkového napätia, DC snímač	18 ... 30 V
Rozsah merania tlaku	-10 ... 0 kPa
Oblasť merania tlaku	-1 ... 0 bar
Elektrické pripojenie, vstup, funkcia	Odfukovací impulz Vytváranie vákuua
Elektrické pripojenie, vstup, typ pripojenia	kábel
Elektrické pripojenie, vstup, technológia pripojenia	otvorený koniec
Elektrické pripojenie, vstup, počet pólov/žíl	2
Elektrický prípoj, vstup, dĺžka kábla	5 m
Elektrické pripojenie, výstup, funkcia	Sensor
Elektrické pripojenie, výstup, typ pripojenia	kábel
Elektrické pripojenie, výstup, technológia pripojenia	otvorený koniec

charakteristický znak	Hodnota
Elektrické pripojenie, výstup, počet pólov/žíl	3
Elektrický prípoj, výstup, dĺžka kábla	2,5 m
Typ upevnenia	s priebežnou dierou pre skrutku M6
Prípojenie robota	Universal Robots UR3/5/10 (od PolyScope CB 3.8.0) UR UR3e/5e/10e/16e (ab SW5.0.0)
Pneumatická prípojka 1	pre vonkajší priemer hadice 6 mm
Prípojka vákua	G1/4
Poznámka k prípoju vákua	Voliteľné: 4x G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Hliníková tvárna zliatina
Materiál tesnení	HNBR NBR
Materiál skrutiek	Oceľ