


Plochý portál YXCF-1-B

číslo dielca: 8122266

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|---------------------------------------|---|
| Požadovaná rovinnosť montážnych plôch | 0,1 mm/m |
| montážna poloha | vodorovne |
| Konštrukčné vyhotovenie | System plochého portálu s elektrickými a pneumatickými modulmi pohonov |
| Spínacia doba | 100 % |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 90 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 5 ... 45 °C |
| Interval údržby | 2.500 km |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál dosky adaptéra | Hliník, eloxovaný |
| Materiál upevňovacieho uholníka | vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ |
| Materiál energetických reťazí | PA - zosilnený |