

# Manipulačný modul EHMX-AS-ELGC-60-BS-KF- -

číslo dielca: 8122315

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	200 ... 800 mm
Požadovaná rovinnosť montážnych plôch	0,1 mm/m
Priemer vretena	12 mm
Stúpanie vretena	12 mm/U
montážna poloha	vodorovne
Konštrukčné vyhotovenie	Elektromechanický lineárny modul s vretenom
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Maximálne zrýchlenie	15 m/s <sup>2</sup>
Max. Rýchlosť	0,8 m/s
Presnosť opakovania	±0,01 mm
Spínacia doba	100 %
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 90 %
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Max. tlačná sila Fx	200 N
Konštanta posuvu	12 mm/U
Materiálový údaj	zhoda s RoHS