

# Manipulačný modul DHMZ-DGST-8- -

číslo dielca: 8122326

FESTO



Vzorové zobrazenie

## údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	30 ... 80 mm
priemer piesta	8 mm
montážna poloha	vertikálny
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Pneumatický lineárny modul
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,15 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1,5 ... 8 bar 21,75 ... 116 psi
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	±0,02 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	45 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	60 N
Materiálový údaj	zhoda s RoHS