

Manipulačný modul DHMZ-DGST-12- -

číslo dielca: 8122327

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

charakteristický znak	Hodnota
Pracovný zdvih	30 ... 100 mm
priemer piesta	12 mm
montážna poloha	vertikálny
činnosť	dvojčinný
Konštrukčné vyhotovenie	Pneumatický lineárny modul
Rozpoznanie polohy	pre snímače koncových polôh
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Max. Rýchlosť	0,5 m/s
Presnosť opakovania	±0,02 mm
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 60 °C
Spôsob ochrany	IP40
Teplota okolia	5 ... 45 °C
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie	102 N
Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie	136 N
Materiálový údaj	zhoda s RoHS