

Manipulačný modul DHMZ-DGST-16- -

číslo dielca: 8122328

FESTO



Vzorové zobrazenie

údajový list

Celkový dátový list - Jednotlivé hodnoty závisia od Vašej konfigurácie.

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Pracovný zdvih | 30 ... 150 mm |
| priemer piesta | 16 mm |
| montážna poloha | vertikálny |
| činnosť | dvojčinný |
| Konštrukčné vyhotovenie | Pneumatický lineárny modul |
| Rozpoznanie polohy | pre snímače koncových polôh |
| Pracovný tlak Mpa | 0,1 ... 0,8 MPa |
| Pracovný tlak | 1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi |
| Max. Rýchlosť | 0,5 m/s |
| Presnosť opakovania | ±0,02 mm |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu | Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná) |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 5 ... 45 °C |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), zasúvanie | 207 N |
| Teoretická sila pri 0,6 MPa (6 bar, 87 psi), vysúvanie | 241 N |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |