


# Pripojovací blok - Sada VABS-C12-6-S-B4

číslo dielca: 8122791

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	6 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Smer pripoja - bočný
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Maximálna veľkosť častí 5 µm
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	1,1 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 2	Pre vnútorný priemer hadice 2,5 mm
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej lišty	PBT