


Prípojovací blok VABS-C12-6-B-M3

číslo dielca: 8122793

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	20 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Smer pripoja - dole
Max. počet miest na ventily	1
Pracovný tlak Mpa	-0,1 ... 0,7 MPa
Pracovný tlak	-1 ... 7 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [6:4:1]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Maximálna veľkosť častí 5 µm
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	5 ... 50 °C
Hmotnosť výrobku	13,5 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Pneumatická prípojka 1	M5
Pneumatická prípojka 2	M3
Pneumatická prípojka 3	M5
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál prípojovacej lišty	Hliníková tvárna zliatina