


Pripojovacia doska VABS-K2-10S-16-M6-P

číslo dielca: 8122827

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	10
Menovitá hodnota	1,6 mm
Fluidný prípoj	vnútorný závit M6
montážna poloha	ľubovoľný
Konstruktívne vyhotovenie	Smer pripoja - bočný
Max. počet miest na ventily	1
Smer prúdenia	nereverzibilný
Pracovné médium	Kvapalné médiá Plynné médiá
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Dbajte na odolnosť materiálov, ktoré prichádzajú do styku s médiom
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Teplota média	0 ... 50 °C
Teplota okolia	0 ... 50 °C
Maximálny uťahovací moment na upevnenie ventilu	0,2 Nm
Hmotnosť výrobku	7 g
Typ upevnenia pripojovacej dosky	s priebežným vŕtaním
Typ upevnenia ventilu	s vnútorným závitom
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	PEEK