


Paralelná montážna sada EAMM-U-87-T46-85AA-147

číslo dielca: 8126169

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|----------------------------------|------------------------|
| Velkosť | 87 |
| Vzdialenosť stredov | 147 mm |
| montážna poloha | ľubovoľný |
| Prevodový pomer | 1:1 |
| Max. počet otáčok | 3.000 1/min |
| LABS - konformita | VDMA24364 - zóna III |
| Teplota skladovania | -20 ... 60 °C |
| Relatívna vlhkosť vzduchu | 0 - 95 % |
| Spôsob ochrany | IP40 |
| Teplota okolia | 0 ... 50 °C |
| Hmotnostný moment zotrvačnosti | 41,2 kgmm ² |
| Hnací moment pri chode naprázdno | 0,22 Nm |
| Prenosný krútiaci moment | 3 Nm |
| Hmotnosť výrobku | 1.097 g |
| Kód rozhrania, pohon | T46 |
| Kód rozhrania, motor in | 85AA |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |