


Držiak CAFM-D4-W

číslo dielca: 8127358

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	216 mm
Výška	97 mm
Dĺžka	345 mm
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	749 g
Typ upevnenia	Priskrutkovaním
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál upevňovacieho uholníka	Oceľ s práškovým postrekom