


Konštrukčná zostava adaptéra EHAM-MA-L9-90-L2-80

číslo dielca: 8128229

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	90
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Štandardné vyhotovenie
Trieda odolnosti proti korózii KBK	0 - Bez zaťaženia koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	1.215 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou
Kód rozhrania, základný	L9-90
Kód rozhrania, formát	L2-80
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ, poniklovaná
Materiál centrovacích prvkov	vysokolegovaná oceľ