


Riadiaca doska DADG-FM-VDE1G18

číslo dielca: 8131546

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	VDI/VDE 3845 (NAMUR)
montážna poloha	ľubovoľný
Pracovný tlak Mpa	0,2 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	2 ... 8 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Možná prevádzka s mazaním (pre ďalšiu prevádzku požadovaná)
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	9 Nm
Hmotnosť výrobku	227 g
Typ upevnenia	Priama montáž cez závit na koncové večo
Pneumatická prípojka	G1/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	NBR vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál telesa	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Mosadz, poniklovaná