


Spojka

EAMC-56-58-20-22

číslo dielca: 8134825

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Priemer držiaka 1	20 mm
Priemer držiaka 2	22 mm
Velkosť	56
Menovitá dĺžka	58 mm
montážna poloha	ľubovoľný
Max. počet otáčok	5.500 1/min
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-25 ... 60 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 95 %
Teplota okolia	-25 ... 60 °C
Hmotnostný moment zotrvačnosti	129 kgmm ²
Prenosný krútiaci moment	60 Nm
Hmotnosť výrobku	281 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS