


Elektromagnetická cievka

VACS-C-R3-1RL

číslo dielca: 8135822

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
Zobrazenie stavu signálu	LED
Max. spínacia frekvencia	5 Hz
Spínacia doba	100 %
Trieda izolácie smaltovaného drôtu	H
Nominálny záberový prúd na jednu cievku	108 mA až 80 ms
Menovitý prúd pri poklese prúdu	15 mA po 80 ms
Charakteristická hodnota cievky	24 V DC: fáza nízkeho prúdu 0,36 W, fáza vysokého prúdu 2,6 W
Dovolená odchýlka napätia	+/- 10 %
Osvedčenie	RCM Mark
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Spôsob ochrany	IP65
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. dĺžka vedenia	30 m
Elektrická prípojka	M12x1, A-kódovaná podľa EN 61076-2-101
Typ upevnenia	s ryhovanou maticou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál telesa	PA Oceľ
Materiál elektromagnetickej cievky	Meď Oceľ Termoplast
Materiál vinutia	Meď