


Ukazovateľ polohy SASF-S2-B-V-A20

číslo dielca: 8140395

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 360 deg
Prídavné funkcie	nastaviteľná spínacia zástavka
Rozmery Š x D x V	Ø 65 x 48,5
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	96 g
Typ upevnenia	Podľa VDI/VDE 3845
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál podložky	PA
Materiál telesa	PA PP vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ