


Ukazovateľ polohy SASF-S3-B-F-A30

číslo dielca: 8140397

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Nastaviteľný rozsah uhlu otočenia	0 ... 180 deg
Prípoj regulátora polohy a snímača polohy zodpovedá norme	VDI/VDE 3845 veľkosť AA 2
Rozmery Š x D x V	Ø 40 x 43
Odolnosť proti vibráciám	Skúška použitia v doprave na úrovni 2 podľa FN 942017-4 a EN 60068-2-6
Pevnosť proti otrasom	Test proti otrasom na úrovni 2 podľa FN 942017-5 a EN 60068-2-27
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	26 g
Typ upevnenia	Podľa VDI/VDE 3845
Farba púzdra	čierny
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál podložky	PP
Materiál telesa	PP
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ