


Konštrukčná zostava adaptérovej dosky EHAM-MA-E19-25-C14

číslo dielca: 8140775

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	20 25 26 32
montážna poloha	vertikálny
Konštrukčné vyhotovenie	Montážna sada
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-20 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	72,3 g
Typ upevnenia	s priebežnou dierou a skrutkou
Kód rozhrania, základný	E8-35
Kód rozhrania, formát	E8-35
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dosky adaptéra	Hliník, eloxovaný
Materiál skrutiek	Oceľ
Materiál centrovacích prvkov	vysokolegovaná oceľ