


# Pripojovací blok VABS-S7-RB-B-G14-A-R12

číslo dielca: 8141067  
Novinka

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
montážna poloha	ľubovoľný
napájanie riadiacim vzduchom	externý interný
Pracovný tlak Mpa	0 ... 1 MPa
Pracovný tlak	0 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:-:-]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	4 - Veľmi silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Spôsob ochrany	IP65 zmontované
Hmotnosť výrobku	750 g
Typ upevnenia	s priebežným vŕtaním
Prípojka riadiaceho vzduchu 12	G1/4
Pneumatická prípojka 1	G1/4
Pneumatická prípojka 2	Príruba 1/4 s pripojením NAMUR
Pneumatická prípojka 3	G1/4
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál pripojovacej dosky	Povrchovo upravený hliník
Materiál tesnení	NBR