


# Adaptérová doska VABA-C13-100-2-F90-G12

číslo dielca: 8141665

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	1200 2300
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Adaptér pre otočný pohon
Prípojka ventilu odpovedá norme	VDI/VDE 3847-2
Pracovný tlak Mpa	0 ... 0,9 MPa
Pracovný tlak	0 ... 9 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO 8573-1:2010 [7:7:-] Inertné plyny
Poznámka k ovládaciemu a riadiacemu médiu	Nie je možná prevádzka s mazaním
Trieda odolnosti proti korózii KBK	3 - Silné zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota média	-40 ... 80 °C
Teplota okolia	-40 ... 80 °C
Hmotnosť výrobku	3.140 g
Typ upevnenia	s príslušenstvom
Pneumatická prípojka	Dizajn pre základovú dosku, Airing
Pneumatická prípojka 1	G1/2
Pneumatická prípojka 3	G1/2
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál tesnení	EPDM NBR
Materiál telesa	Hliníková tvárna zliatina, hladko eloxovaná (20 µm)
Materiál skrutiek	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ