


Prevodovka EMGA-40-P-G12-EAS-40

číslo dielca: 8141730

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	40 mm
Vôľá otočenia	0,31 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	20 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,025 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	32 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Odolnosť voči krúteniu	1 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	450 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS