


Prevodovka EMGA-40-A-G12-40P

číslo dielca: 8141733

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	40 mm
Vôľá otočenia	0,41 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	20 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,048 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	32 Nm
Max. stupeň účinnosti	94 %
Odolnosť voči krúteniu	0,8 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	600 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	40P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS