

Prevodovka EMGA-60-P-G8-EAS-60

číslo dielca: 8141735

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	60 mm
Vôľá otočenia	0,17 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	18 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,088 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	29 Nm
Max. stupeň účinnosti	97 %
Odolnosť voči krúteniu	2,4 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	900 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60H
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS