


Prevodovka EMGA-60-A-G20-60P

číslo dielca: 8141740

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	60 mm
Veľkosť príruby, motor	60 mm
Vôľá otočenia	0,3 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	20:1
Max. otáčky pohonu	13.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	44 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,256 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	70 Nm
Max. stupeň účinnosti	92 %
Odolnosť voči krúteniu	2 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	1.900 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	60G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	60P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS