


# Prevodovka EMGA-80-A-G8-80P

číslo dielca: 8141744

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	80 mm
Veľkosť príruby, motor	80 mm
Vôľá otočenia	0,22 deg
druh pohonu	Uhlová prevodovka
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	7.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	50 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,934 kgcm <sup>2</sup>
Max. krútiaci moment pohonu	80 Nm
Max. stupeň účinnosti	94 %
Odolnosť voči krúteniu	4,2 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	4.400 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	80G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	80P
Materiálový údaj	zhoda s RoHS