


Prevodovka EMGA-120-P-G12-SAS-100

číslo dielca: 8141754

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	120 mm
Veľkosť príruby, motor	100 mm
Vôľá otočenia	0,15 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	12:1
Max. otáčky pohonu	6.500 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	260 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	2,224 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	416 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Odolnosť voči krúteniu	22 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	8.000 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	120G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	100A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS