


Prevodovka EMGA-40-P-G8-SST-42

číslo dielca: 8141762

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Veľkosť príruby, prevodovka	40 mm
Veľkosť príruby, motor	42 mm
Vôľá otočenia	0,25 deg
druh pohonu	Planetový ozubený prevod
Prevodový pomer	8:1
Max. otáčky pohonu	18.000 1/min
Pracovná teplota prevodoviek	-25 ... 90 °C
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Spôsob ochrany	IP54
Stály krútiaci moment	6 Nm
Hmotnostný moment zotrvačnosti pohonu	0,015 kgcm ²
Max. krútiaci moment pohonu	10 Nm
Max. stupeň účinnosti	96 %
Odolnosť voči krúteniu	0,8 Nm/arcmin
Hmotnosť výrobku	400 g
Rozhranie prevodovky, výstupný hriadeľ	40G
Rozhranie prevodovky, hnaný hriadeľ	42A
Materiálový údaj	zhoda s RoHS