

Dvojitá vsuvka NPFC-DS-G38-G38-M

číslo dielca: 8142588

FESTO



údajový list

| charakteristický znak | Hodnota |
|--|---|
| Materiál závitovej spojky | Mosadz, poniklovaná |
| veľkosť zväzku | 10 |
| Pracovný tlak | -0,95 ... 10 bar |
| Pracovné médium | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:--] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK | 1 - Nízke zaťaženie koróziou |
| LABS - konformita | VDMA24364-B2-L |
| Teplota okolia | -10 ... 60 °C |
| Menovitý ťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 38,5 Nm |
| Menovitý ťahovací moment, pneumatický prípoj 2 | 38,5 Nm |
| Tolerancia pre menovitý ťahovací moment | ± 20 % |
| Hmotnosť výrobku | 24,84 g |
| Pneumatická prípojka 1 | G3/8 |
| Pneumatická prípojka 2 | G3/8 |
| Materiálový údaj | zhoda s RoHS |
| Materiál tesnení | PVC |