

# Redukčná vsuvka NPFC-RS-G34-G38-MF

číslo dielca: 8142600

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Materiál závitovej spojky	Mosadz, poniklovaná
veľkosť zväzku	10
Pracovný tlak	-0,95 ... 10 bar
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [-:~:]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Menovitý ťahovací moment, pneumatický prípoj 1	45 Nm
Tolerancia pre menovitý ťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	64,88 g
Pneumatická prípojka 1	G3/4
Pneumatická prípojka 2	G3/8
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál tesnení	PVC