


# Uchopovacia čelúšť, montáž EHAA-G1-B18-16-GGA1

číslo dielca: 8146633

Novinka

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	16
montážna poloha	ľubovoľný
Konštrukčné vyhotovenie	Horizontal gripper mounting
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota skladovania	-20 ... 70 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	0 - 100 %
Teplota okolia	0 ... 40 °C
Hmotnosť výrobku	100 g
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál skrutiek	vysokolegovaná oceľ vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál uholníka	vysokolegovaná nehrdzavejúca oceľ
Materiál centrovacích prvkov	vysokolegovaná oceľ