


# Napájacia jednotka CACN-11A-7-20-G2

číslo dielca: 8149585

FESTO



## údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Šírka	96 mm
Výška	130 mm
Dĺžka	179 mm
montážna poloha	Voľná konvekcia
Primárne napájanie	3-fázový
Vstupný prúd	1,7 - 2,1 A
Menovité výstupné napätie DC	48 V
Menovitý výstupný prúd	20 A
Rozsah vstupného napätia AC	400 ... 500 V
Premostenie pri výpadku prúdu	25 ms
Sieťová frekvencia	45 ... 65 Hz
Osvedčenie	c UL us - Listed (OL)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU-EMV podľa smernice EU o nízkom napätí
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Teplota skladovania	-40 ... 85 °C
Relatívna vlhkosť vzduchu	95 %
Spôsob ochrany	IP20
Teplota okolia	-25 ... 70 °C
Hmotnosť výrobku	2.500 g
Typ upevnenia	s DIN lištou
Materiálový údaj	zhoda s RoHS