


Konektor kábla NETC-M20-PBK-T26-EX4-E

číslo dielca: 8151588

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 75 °C
Spôsob ochrany	IP66 IP68
Poznámka ku krytiu	IP68 pri tlaku 5 barov počas 30 minút
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex eb IIC Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tb IIIC Db
Ex-Teplota okolia	-40°C ≤ Ta ≤ +75°C
Certifikácia ochrany proti výbuchu mimo EU	EPL Db (IEC-EX) EPL Gb (IEC-EX)
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa smernice EU - Ex-ochrana (ATEX) podľa EU-RoHS-RL
Velkosť	M20x1,5
Priemer kábla	4 ... 13 mm
Farba	čierny
Materiálová informácia, káblová prechodka	PA
Materiál tesnení	EPDM
Hmotnosť výrobku	13 g
veľkosť zväzku	1
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS