

Konektor kábla NETC-M20-PBK-T14

číslo dielca: 8151590

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Teplota okolia	-40 ... 100 °C
Spôsob ochrany	IP66 IP68
Poznámka ku krytiu	IP68 pri tlaku 5 barov počas 30 minút
ATEX- kategória plyn	II 2G
ATEX- kategória prach	II 2D
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Plyn	Ex eb IIC Gb
Výbušné prostredie - ochrana proti vznieteniu: Prach	Ex tb IIIC Db
CE-Značka (pozri prehlásenie o zhode)	podľa EU-RoHS-RL
Velkosť	M20x1,5
Priemer kábla	4 ... 13 mm
Farba	čierny
Materiálová informácia, káblová prechodka	PA
Materiál tesnení	EPDM
Hmotnosť výrobku	14 g
veľkosť zväzku	1
LABS - konformita	VDMA24364 - zóna III
Materiálový údaj	zhoda s RoHS