


Elektrické napojenie VABA-S6-1-PT

číslo dielca: 8152353

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Ochrana proti prepólovaniu	Samostatne pre PS a PL
Max. počet miest na ventily	16
Max. počet cievok ventilu	32
Prenosová rýchlosť	38,4 kbit/s
Vlastná spotreba prúdu pri menovitom prevádzkovom napätí - elektronika/snímače	typ. 30 mA
Vlastný príkon pri menovitom prevádzkovom napätí záťaže	typ. 30 mA
Menovité prevádzkové napätie DC	24 V
Činiteľ zvlnenia	4 Vss
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Hmotnosť výrobku	690 g
IO-Link, pripojovacia technika	Zariadenie, 5-pin
IO-Link, protokol	Device V 1.1
IO-Link, komunikačný mód	COM2 (38,4 kBaud)
IO-Link, typ portu	Device B
IO-Link, počet portov	Device 1
IO-Link, šírka procesných dát OUT	Device 1-4 Byte
IO-Link, minimálny čas cyklu	Device 3,2 ms
Max. dĺžka vedenia	20 m
Druhy komunikácie	IO-Link
Nominálny prierez vodiča	1 mm ²
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál krytu	Hliníkový tlakový odliatok