

# Konštrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-10-50

číslo dielca: 8152370

FESTO



## údajový list

| charakteristický znak                       | Hodnota                                      |
|---|--|
| Velkosť                                     | 10   |
| Zdvih                                       | 50 mm  |
| Pracovný tlak Mpa                           | 0,1 ... 0,8 MPa                              |
| Pracovný tlak                               | 1 ... 8 bar<br>14,5 ... 116 psi              |
| Pracovné médium                             | Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4] |
| Trieda odolnosti proti korózii KBK          | 1 - Nízke zaťaženie koróziou                 |
| LABS - konformita                           | VDMA24364-B1/B2-L                            |
| Teplota okolia                              | -10 ... 60 °C                                |
| Max. uťahovací krútiaci moment              | 1,5 Nm                                       |
| Tolerancia uťahovacieho momentu             | ± 10 %                                       |
| Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1 | 0,7 Nm                                       |
| Hmotnosť výrobku                            | 12,6 g                                       |
| Pneumatická prípojka                        | M5   |
| Materiál adaptéra                           | Epoxidová živica                             |
| Materiál tesnení                            | NBR  |
| Materiál skrutiek                           | Oceľ, potiahnutá                             |