

Konštrukčná zostava prípoja DADG-AK-G8-12-10

číslo dielca: 8152373

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
Velkosť	12
Zdvih	10 mm
Pracovný tlak Mpa	0,1 ... 0,8 MPa
Pracovný tlak	1 ... 8 bar 14,5 ... 116 psi
Pracovné médium	Stlačený vzduch podľa ISO8573-1:2010 [7:4:4]
Trieda odolnosti proti korózii KBK	1 - Nízke zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B1/B2-L
Teplota okolia	-10 ... 60 °C
Max. uťahovací krútiaci moment	1,5 Nm
Tolerancia uťahovacieho momentu	± 10 %
Max. uťahovací moment, pneumatický prípoj 1	0,7 Nm
Hmotnosť výrobku	12,2 g
Pneumatická prípojka	M5
Materiál adaptéra	Epoxidová živica
Materiál tesnení	NBR
Materiál skrutiek	Oceľ, potiahnutá