

Tesniaci krúžok OL-1

číslo dielca: 8153156

FESTO



údajový list

charakteristický znak	Hodnota
podľa normy	ISO 16030
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-0,095 ... 3 MPa
Pracovný tlak, kompletný rozsah teplôt	-0,95 ... 30 bar
Pracovný tlak pre celý rozsah teplôt	-13,775 ... 435 psi
Trieda odolnosti proti korózii KBK	2 - Mierne zaťaženie koróziou
LABS - konformita	VDMA24364-B2-L
Teplota okolia	-40 ... 100 °C
ručné pritiahnutie pri izbovej teplote	áno
Menovitý uťahovací moment	23 Nm
Tolerancia pre menovitý uťahovací moment	± 20 %
Hmotnosť výrobku	1,09 g
Pneumatická prípojka	G1
Materiálový údaj	zhoda s RoHS
Materiál dorazov	Hliník
Materiál tesnení	HNBR